

RESPIRADOR SILICONA MEDIA CARA SERIE 7502

I. IDENTIFICACIÓN Y USO

Aspecto	Detalle
Producto	Respirador de Media Cara Reutilizable Serie 7500.
Modelo Específico	7502 (Corresponde a la Talla M y L).
Protección	Ofrece protección respiratoria combinada con los cartuchos y filtros de la Serie 6000, 7000 y 2000.
Uso Principal	Ambientes industriales donde se requiere protección contra gases, vapores o partículas durante períodos de uso prolongados.
Clasificación NIOSH	Aprobado para usarse con una variedad de filtros y cartuchos, dependiendo del riesgo.

II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y VENTAJAS CLAVE

A. MATERIALES Y COMODIDAD *(Ventaja Principal sobre la Serie 6000)*

- **Material de la Pieza Facial | Silicona Avanzada** (Suave, hipoalergénica y flexible. Diseñada para un confort superior y larga duración).
- **Sellado** | Diseño contorneado para lograr un excelente sello facial con menor presión sobre el rostro.

B. VÁLVULA Y RESISTENCIA A LA RESPIRACIÓN

- **Válvula de Exhalación | Cool Flow** (Reduce drásticamente la resistencia a la exhalación, facilitando la respiración. Ayuda a **reducir el calor y la humedad** dentro de la máscara hasta 7.5 °C).
- **Resistencia** | Baja resistencia respiratoria, lo que incrementa la comodidad durante el trabajo.

C. ARNÉS Y CONEXIÓN

- **Arnés de Cabeza** | Arnés ajustable con **Modo Dual**.
 - **Modo Estándar:** Para uso normal.
 - **Modo Drop Down:** Permite soltar la máscara de la cabeza y colgarla cómodamente en el pecho sin quitarse el arnés, ideal para descansos o interacciones.
- **Conexión** | Tipo **Bayoneta** (Asegura un ajuste fácil, seguro y compatible con toda la familia de filtros y cartuchos).

III. LIMITACIONES Y MANTENIMIENTO

- **Factor de Protección (APF): 10 veces el Límite de Exposición Permisible (LEP)** con filtros P100 o cartuchos químicos (en media cara).
- **Mantenimiento:** La silicona facilita la limpieza, aumentando la vida útil. Puede ser desarmada (incluyendo válvulas) para su limpieza periódica.
- **Limitaciones:**
 - **No usar** en atmósferas con menos de 19.5% de oxígeno.
 - **No usar** en ambientes IDLH (Inmediatamente Peligrosos para la Vida o la Salud).
 - **No usar** sin filtros o cartuchos aprobados.



IMPORTADO POR:
TARWEX IMPORT SAC RUC
20536190610

Lima, Perú.